






MANUAL DE MONTAGEM

Observe a lista de descrição na página seguinte:

- *Importante: Somente dê o aperto final com o conjunto todo pré-instalado.
- **01-**Primeiramente fixar as chapas de suportes traseiro e dianteiro (item 04) na motocicleta, utilize os parafusos originais da moto, Fig. 01, 02, 03 e 04;
- **02-**Posicione a furação do suporte de malas (itens 01 e 02) com as chapas anteriormente fixadas, na parte frontal faça o encaixe do mesmo no quadro da moto, Fig. 05 e 06
- **03-**Na parte superior do suporte de mala, insira as arruelas M8, parafusos allen M8 x 20 e porca travante M8 (itens 05, 06 e 07 DETALHE A e B), Fig. 07;
- **04-**Para fixar a haste de reforço frontal do suporte de malas, utilize o parafuso allen M8 x 40 e porca travante M8 (itens 08 e 07 DETALHE C), Fig. 08;
- **05**-Instale o reforço central (item 03) nos suportes de malas laterais, utilize o parafuso M8 x 40 e porcas travante M8 (itens 08 e 07 DETALHE D), Fig. 09;
- **07-**Confira posição e alinhamento e dê o aperto final dos parafusos, Fig. 10;
- 08-Por fim insira as tampas plásticas (item 09).



N° Item	Cód. Peça	Descrição	Quant.
01	-	Suporte de mala lateral (esquerdo)	01
02	-	Suporte de mala lateral (direito)	01
03	-	Reforço central (inferior) suporte de malas laterais	01
04	ACBA-0630- (0040)	CHAPA 4,25 - CHAPA DE FIXAÇÃO SUPERIOR SUPORTE DE MALAS	04
		LATERAIS P/ BMW R 1200 GS.	
05	105	Arruela lisa M8 (8,40 x 17,00 x 1,50 mm)	04
06	881	PARAF. ABAUL. ALLEN MA 08 - 1,25 X 20 INOX rosca total	04
07	284	PORCA SEXT.TRAV. BAIXA M 8 X 1,25	08
08	1934	PARAF. ABAUL. ALLEN MA 08 -1,25 X 40 INOX rosca total	04
09	1396	TAMPA PLASTICA REDONDA M8	08

Imagem Meramente Ilustrativa

(Versão-03.0)

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio






10768 – Suporte de malas laterais p/ BMW R 1200 GS/ R 1250 GS (preto fosco)

Características:

- -Produzido em tubo e chapa de aço carbono;
- -Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco;
- -Acompanha parafusos, porcas, suportes, reforço central e tampas plásticas;
- -Massa do produto aproximado: 3,3 kg;
- -Pessoas necessário para instalação: 02.



www.chapam.com.br

suportetecnico@chapam.com.br

